

metabo**Perceuse-visseuse sans fil avec batterie Li-Ion, Type: 613155500**

Données de commande

N° commande	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick System.

Le **Quick-System permet de gagner beaucoup de temps** en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.

Choisissez entre un **équipement complet** avec 2 batteries, un chargeur et une valise en plastique robuste ou la **machine sans accessoires** en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une **garantie de 3 ans**, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la **lampe de travail à LED** claire et le **crochet de ceinture** pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2x batteries, chargeur et metaBOX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids sans batterie	0,9 kg
Capacité de la batterie	2 Ah
Type de moteur	sans balais
Emballage	Metabox
Référence fabricant	BS 18 L BL
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Couple max. doux	28 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 min ⁻¹
Couple max. dur	65 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Nombre de batteries incluses	2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Utilisation type	Medium
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18V
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en METABOX

Accessoires

BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2
Chargeur de batterie Type ASC145	073890 ASC145

Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55
Chargeur de batterie Type ASC55-8	073890 ASC55-8