

**Meuleuse d'angle GWX sans batterie, Type: GWX1810SC****Données de commande**

N° commande	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Classe d'article	03C

Description**Exécution:**

- **Simple et rapide: changement aisé des accessoires de la meuleuse d'angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.**
- **Plus de clé supplémentaire nécessaire.**
- **Gamme complète: grand choix de meuleuses d'angle et d'accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.**
- **Confort maximal grâce au changement d'accessoires rapide et 100% sans outil.**
- **Fiabilité: les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l'utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.**
- **Travail propre sans rayures! Traces d'abrasion réduites sur les meuleuses d'angle X-Lock.**

La meuleuse d'angle dispose d'un module Bluetooth Connectivity et d'une interface utilisateur, ainsi que des fonctionnalités Drop Control, X-Brake et protection anti-redémarrage. Système d'encliquetage sans clé X-LOCK permettant un changement d'accessoire rapide et pratique.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection, L-BOXX 136.

Remarque(s):

Batteries 18 V ProCore adaptées et kits de base, voir 073857 réf. C18 et 073865 réf. C18

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
-------------------------	-----------------------------

Fiche technique

Emballage	Valise (L-Boxx)
Porte-outils	Système X-LOCK
Plage de vitesses de rotation	4500 - 9000 min ⁻¹
Interface	Interface Bluetooth
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Particularité	Vitesse de rotation variable; protection anti-redémarrage; Drop Control
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Arrêt kickback	oui
Tension de la batterie	18 V
Série	Système X-LOCK
Poids	2 kg
Référence fabricant	GWX 18V-10 SC
Ø disque max.	125 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Chargeur de batterie Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18