

Garant GRIDLINE

Armoire à outils ESD complète avec tiroirs 50 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1000/10**Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 972460 1000/10 |
| GTIN | 4067263126553 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

- **Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.**
- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

Description technique

| | |
|---------|---------|
| Largeur | 1000 mm |
|---------|---------|

| | |
|--|--------------------------|
| Poids | 162 kg |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur utile | 900 mm |
| Hauteur | 1000 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 36×24 |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 24 |
| Profondeur utile des tiroirs | 600 mm |
| Largeur utile des tiroirs en G | 36 |
| Largeur utile des tiroirs | 900 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 50 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Attribut des noms de produit | 36×24G |
| Type de produit | armoire à outils |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Cache-serrure pour GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Caisson d'armoire à outils ESD pour tiroirs Hauteur 1000 mm | 972470 1000 |
| Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 972473 100 |
| Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 972473 75 |