



## Assortiment pour embouts 108 pièces, Nombre de pièces: 108



### Données de commande

N° commande	675598 108
GTIN	4067263138723
Classe d'article	62F

### Description

#### Exécution:

Les embouts de 29 mm et 50 mm de long présentent une zone de torsion plus longue, ce qui accroît également leur durée de vie. Idéals pour les perceuses et boulonneuses à chocs.

#### Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 3 pc. PH1; 5 pc. PH2; 2 pc. PH3

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pc PZ1; 3 pc PZ2; 1 pc PZ3

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 2 de chaque réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, 1 pc. réf. 8

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 2 de chaque réf. TX6; TX7; TX8; 1 pc. réf. TX9

3 de chaque réf. TX10; TX15; 5 de chaque réf. TX20; TX25;

2 pc. réf. TX27, 2 de chaque réf. TX30, TX40

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;

2 de chaque réf. TX20; TX25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Torx Plus® femelles: 1 de chaque réf. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 4,5; 5,5; 6,5

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORQ-SET®: 1 de chaque réf. 6; 8; 10

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis double pointe: 1 de chaque, réf. 8; 10  
 Adapter: 1 tige d'embout C 6,3 - Carré 1/4 pouce  
 Embouts, longueur 29 mm, C 6,3, pour Phillips: 2 pièces PH2  
 Embouts, longueur 29mm, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pièces PZ2  
 Embouts, longueur 29 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque, réf. 3; 4; 6;  
 2 pièces réf. 5  
 Embouts, longueur 29 mm, C6,3, pour Torx® femelle: 1 de chaque réf. TX20; TX25  
 Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 pièce PH2  
 Embouts, longueur 50mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 pièce PZ2  
 Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20;  
 TX25;TX30; TX40  
 Tige avec aimant: 1 pièce

**Livraison:**

90 embouts, longueur 25 mm, C 6,3;  
 9 embouts, longueur 29 mm, C 6,3;  
 8 embouts, longueur 50 mm, E 6,3;  
 1 tige avec aimant

## Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Profil d'entraînement	Adaptateur pour étau
Profil d'entraînement	Tournevis Torq-Set
Nombre de pièces	108
Type de produit	outil à embouts