

Garant
Jeu de plaquettes à fileter, taille 16, HB7010, Type: EL

Données de commande

N° commande	271900 EL
GTIN	4045197371492
Classe d'article	21J

Description
Contenu:

Profil complet, pas métrique 60°: Code art. 270720 réf. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Profil partiel, pas métrique 60°: Code art. 270745 réf. 0,5-1,5; 1,75-3

Profil complet, BSW 55°: Code art. 270805 réf. 14; 11

Description technique

Sens de l'usinage	Gauche
Type d'outils	Carbure
Type de filetage	M
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	MF
Type de filetage	G
Type de filetage	BSW
Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	G-LH
Type de filetage	BSW-LH
Nuance	HB7010

Type de produit

Plaquettes pour filetage

Accessoires

Plaquette à profil complet 60° int. gauche Pas 1,75 mm	270776 1,75
Plaquette à profil complet 60° extérieur gauche Pas 2 mm	270720 2
Plaquette à profil complet 60° extérieur gauche Pas 1,5 mm	270720 1,5
Plaquette à profil partiel 60° int. gauche Pas 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Plaquette à profil complet 60° extérieur gauche Pas 2,5 mm	270720 2,5
Plaquette à profil complet 55° int. gauche Nombre de filets / pouce 11	270834 11
Plaquette à profil complet 60° extérieur gauche Pas 1,25 mm	270720 1,25
Plaquette à profil complet 60° int. gauche Pas 3 mm	270776 3
Plaquette à profil complet 60° extérieur gauche Pas 1 mm	270720 1
Plaquette à profil complet 55° int. gauche Nombre de filets / pouce 14	270834 14
Plaquette à profil complet 60° int. gauche Pas 1,5 mm	270776 1,5
Plaquette à profil complet 55° ext. gauche Nombre de filets / pouce 11	270805 11
Plaquette à profil partiel 60° int. gauche Pas 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Plaquette à profil complet 60° int. gauche Pas 2,5 mm	270776 2,5
Plaquette à profil complet 60° extérieur gauche Pas 3 mm	270720 3
Plaquette à profil partiel 60° ext. gauche Pas 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Plaquette à profil complet 60° int. gauche Pas 1 mm	270776 1
Plaquette à profil complet 55° ext. gauche Nombre de filets / pouce 14	270805 14
Plaquette à profil complet 60° int. gauche Pas 2 mm	270776 2
Plaquette à profil partiel 60° ext. gauche Pas 1,75-3 mm	270745 1,75-3