



Appareil à tarauder pour adaptateurs de taraudage, Type: M3-12



Données de commande

N° commande	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Classe d'article	35D

Description

Exécution:

- Pour machines à un seul sens de rotation.
- Accouplement à friction réglable, empêche le taraud de casser.
- La compensation de longueur en compression et extension compense la différence entre l'avance de la machine et le pas du filetage.
- Avance automatique garantissant un filetage précis.
- Retour rapide automatique 1,6 : 1.
- Rotation à droite et rotation à gauche sans inversion possible.
- Utilisation de pinces de serrage Rubber-Flex ou d'adaptateurs de taraudage.
- Une compression d'entrée courte permet un amorçage ou repassage de filet sans couper dans le filetage.

Utilisation:

- Fixation sur une broche en rotation.
- Pour la réalisation de filetages aux dimensions exactes.
- Sans changement préalable pour les filetages à gauche ou à droite, pour trous borgnes et débouchants.

Livraison:

Avec bras support et, pour 333500, également 2 pinces de serrage à plages multiples (Rubber-Flex), 2 clés à fourches et 1 tournevis pour vis à 6 pans creux en fonction de l'appareil!

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage 335420 – 335640.

Dispositif de serrage de rechange 333630 (voir catalogue des pièces de rechange).

Remarque(s):

Queues coniques adaptées 342500; 342600.

Description technique

Longueur totale	176 mm
Plage Ø 2èmes pinces de serrage	6,5 - 10 mm
Plage Ø 1ères pinces de serrage	3,5 - 6,5 mm
Poids	1,7 kg
Longueur de course automatique	15 mm
Emmanchement pour arbre conique DIN 238	B 16
Ø corps max	70 mm
Capacité	M3 - M12
Vitesse rot. max. en avance	1100 min ⁻¹
Type de produit	Appareils à tarauder

Accessoires

Emmanchement CM Modèle de précision CM / cône mandrin 4/16	342600 4/16
Emmanchement CM Modèle de précision CM / cône mandrin 2/16	342600 2/16
Arbre de montage avec queue CM CM / cône mandrin 2/16	342500 2/16
Emmanchement CM Modèle de précision CM / cône mandrin 3/16	342600 3/16
Arbre de montage avec queue CM CM / cône mandrin 3/16	342500 3/16
Arbre de montage avec queue CM CM / cône mandrin 1/16	342500 1/16
Arbre de montage avec queue CM CM / cône mandrin 4/16	342500 4/16
	342600 1/16

Emmanchement CM Modèle de précision CM / cône
mandrin 1/16
