

**Garant****Appareil à tarauder, Type: 12/2****Données de commande**

N° commande	334100 12/2
GTIN	4045197152343
Classe d'article	31M

**Description****Exécution:**

- Avec inverseur intégré pour retour automatique. Dès que la profondeur de filet est atteinte, l'appareil change automatiquement son sens de rotation par levage de la broche (système à billes à faible usure!).
- Retour rapide intégré (env. facteur  $1,8 \times n_{\max}$ ).
- Compensation de longueur en extension.
- Avec bras de retenue pour protection anti-torsion.
- Sans entretien
- Utilisables pour filetages à gauche et à droite.
- Avec système à changement rapide.

**Utilisation:**

Pour le taraudage machine sur perceuses avec avance manuelle et sans inversion du sens de rotation. Pour le taraudage débouchant (avec adaptateurs 335420) et le taraudage borgne (avec adaptateurs 335610).

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir: 335420; 335430 (**sans** friction de sécurité), 335610; 335620 (**avec** friction de sécurité).

**Description technique**

Ø ext. D	80 mm
L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Cône morse CM	2
Long. à partir de la broche de la machine	140 mm
Capacité	M3 – M12
Compensation de longueur en extension	12,5 mm
Vitesse rot. max. en avance	1200 min <sup>-1</sup>
Ø D <sub>1</sub>	19 mm
B (déclenchement)	6 mm
Type de produit	Appareils à tarauder

## Accessoires

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335420 4,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335610 11
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335610 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
	335610 9

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue  
taraud 9 mm

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 6 mm

335420 6

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 9 mm

335420 9

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 3,5 mm

335420 3,5

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue  
taraud 6 mm

335610 6

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 11 mm

335420 11

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 7 mm

335420 7

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue  
taraud 4,5 mm

335610 4,5