

Garant**Mandrin de taraudage à changement rapide, PSC 63, Capacité de taraudage: M3-12****Données de commande**

N° commande	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
 - **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**
- Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.**

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Clé à douilles 309890.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Compensation pression: 7,5 mm

Compensation extension: 7,5 mm

Ø ext. D: 41 mm

Ø int. D₁: 19 mm

Longueur de col cote A: 73 mm

Description technique

Longueur de col cote A	73 mm
Compensation extension	7,5 mm
Ø ext. D	41 mm
Ø int. D ₁	19 mm
Capacité de taraudage	M3 – M12
Compensation pression	7,5 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335645 3,5
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335645 4,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335420 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335420 6
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335645 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335610 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
	335420 9

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335420 11
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 8 pièces	335460
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335610 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335610 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335610 11
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335645 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335645 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335610 4,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335420 4,5
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335645 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335420 3,5
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335645 10