

Garant**Appareil à tarauder, Type: 20/3****Données de commande**

N° commande	334100 20/3
GTIN	4045197152367
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

- Avec inverseur intégré pour retour automatique. Dès que la profondeur de filet est atteinte, l'appareil change automatiquement son sens de rotation par levage de la broche (système à billes à faible usure!).
- Retour rapide intégré (env. facteur $1,8 \times n_{\max}$).
- Compensation de longueur en extension.
- Avec bras de retenue pour protection anti-torsion.
- Sans entretien
- Utilisables pour filetages à gauche et à droite.
- Avec système à changement rapide.

Utilisation:

Pour le taraudage machine sur perceuses avec avance manuelle et sans inversion du sens de rotation. Pour le taraudage débouchant (avec adaptateurs 335430) et le taraudage borgne (avec adaptateurs 335620).

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir: 335420; 335430 (**sans** friction de sécurité), 335610; 335620 (**avec** friction de sécurité).

Description technique

Ø D ₁	31 mm
Vitesse rot. max. en avance	500 min ⁻¹
Long. à partir de la broche de la machine	170 mm
Cône morse CM	3
L ₁	86 mm
Compensation de longueur en extension	16,5 mm
B (déclenchement)	8 mm
Capacité	M8 – M20
Ø ext. D	100 mm
Ø D ₂	50 mm
Type de produit	Appareils à tarauder

Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335620 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
	335430 11

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 11 mm

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 9 mm

335430 9

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue
taraud 7 mm

335620 7

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 8 mm

335430 8

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue
taraud 11 mm

335620 11

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 10 mm

335430 10

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 6 mm

335430 6

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 12 mm

335430 12

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue
taraud 14 mm

335620 14

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue
taraud 9 mm

335620 9