



Mandrin de taraudage à changement rapide, CM3, Capacité de taraudage: M3-12



Données de commande

N° commande	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Classe d'article	32P

Description

Exécution:

- Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
- Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Cône morse DIN 228 B.

Utilisation:

- Réalisation de taraudages de précision.
- Utilisables pour filetages gauche et droite.
- Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Remarque(s):

- Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.
- Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.

Compensation pression: 7,5 mm

Compensation extension: 7,5 mm

Ø ext. D: 38 mm

Ø int. D₁: 19 mm

Longueur de col cote A: 46 mm

Description technique

Ø ext. D	38 mm
----------	-------

Compensation extension	7,5 mm
Longueur de col cote A	46 mm
Capacité de taraudage	M3 – M12
Ø int. D ₁	19 mm
Compensation pression	7,5 mm
Support	CM3
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335610 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335645 4,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335420 11
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335420 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335610 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335645 3,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335610 4,5
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335645 9

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335645 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335420 6
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335645 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335610 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335420 3,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335420 4,5
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 8 pièces	335460
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335420 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335645 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335610 6
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335645 6