

Garant**Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB, SA 50 court, Ø serrage D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	300450 32
GTIN	4045197284617
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Avec vis de réglage axial. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avantage(s):

L'outil est bloqué latéralement à l'aide de la vis de serrage et supporté par l'arrière avec la vis de blocage. Par conséquent, serrage sans jeu et fonctionnement sans vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique **et méplat incliné** (2°) suivant DIN 1835 E et DIN 6535 HE.

- **La perte de longueur due au réaffûtage frontal des forets peut être corrigée par un réglage axial de la longueur dans le porte-outil.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	32
Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	32 mm
Ø ext. D	72 mm

Support	SA 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec \varnothing serrage
D1 32 mm

309900 32