

MIRKA**Ponceuse excentrique DEROS, Type: 625CV****Données de commande**

N° commande	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Première ponceuse excentrique avec **moteur électrique sans balais, sans bloc d'alimentation.**

- **Faible consommation d'énergie. Modèle particulièrement compact, silencieux, léger et puissant.**
- **Vibrations réduites, interface Bluetooth.**
- **Aspiration externe possible.**

Utilisation:

Travaux d'enlèvement de matière (ponçage grossier, intermédiaire et fin) sur le bois, le métal et la peinture. Idéale pour le travail dans des endroits difficiles d'accès ou sur des surfaces profilées, ainsi que pour le ponçage à sec et lubrifié.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art.567558 et ABRANET code art. 567800.

Plateau-support adapté code art. 567990 réf.147.

Flexible adapté avec câble électrique pour aspiration externe 077327 réf. 5,5.

Description technique

Mouvement oscillant	2,5 mm
Ø plateau-support	150 mm

Poids	1 kg
Référence fabricant	625CV
Nombre d'oscillations	4000 - 10000 min ⁻¹
Puissance absorbée	350 W
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Interface	Interface Bluetooth
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Série	DEROS
Type de produit	Ponceuse excentrique

Accessoires

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 180	567775 180
Plateau-support PU perforé Ø ext. 147 mm	567990 147
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 240	567775 240
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 60	567775 60
Disque abrasif auto-agrippant ABRANET® Grain 120	567800 120
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 320	567775 320
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 80	567775 80
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 40	567775 40
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 120	567775 120
Disque abrasif auto-agrippant ABRANET® Grain 80	567800 80
Disque abrasif auto-agrippant ABRANET® Grain 400	567800 400
Disque abrasif auto-agrippant ABRANET® Grain 320	567800 320

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 600	567775 600
Disque abrasif auto-agrippant ABRANET® Grain 240	567800 240
Disque abrasif auto-agrippant ABRANET® Grain 180	567800 180
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 800	567775 800
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 400	567775 400