

**Garant****Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 200mm****Données de commande**

N° commande

310600 200

GTIN

Classe d'article

31R

**Description****Exécution:**

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

**Utilisation:**

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

**Norme:****DIN 702-4.****Livraison:**

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Mors réversibles **avec denture convexe.**

**Accessoire(s):**

**Mors supplémentaires et de rechange**, voir codes art. 314000 – 315200. **P protection contre les copeaux**, voir code art. 312800.

**Remarque(s):**

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

**Description technique**

Poids	15,2 kg
Ø ext. A	200 mm
Carré K	11 mm
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	73,5 mm
Vitesse de rotation max.	3400 min <sup>-1</sup>
Profondeur centrage C	4 mm
Passage E	55 mm
Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	106 mm
Ø centrage B	160 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

**Accessoires**

Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314600 200
Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315200 200
Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm	314000 200
	315000 200

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

314400 200