



Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-2, Ø ext. A / cône: 200/5 mm



Données de commande

N° commande	310650 200/5
GTIN	4019208036724
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55029 avec goujons filetés Camlock.

Norme:

DIN 702-2.

Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-2 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhms

Passage E: 55 mm

Hauteur sans mors H₁: 74,5 mm

Hauteur avec mors H₂: 107 mm

Nombre de goujons filetés: 6

Dim. goujons filetés: 1/2-20

Carré K: 11 mm

Description technique

Ø ext. A	200 mm
Nombre de goujons filetés	6
Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Hauteur sans mors H ₁	74,5 mm
Poids	15,5 kg
Passage E	55 mm
Hauteur avec mors H ₂	107 mm
Dim. goujons filetés	1/2-20
Dim. cône	5
Carré K	11 mm
Norme	DIN 702-2
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200

315200 200

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

314620 200

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314600 200
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm	314000 200
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 200 mm	314420 200
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315000 200
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314400 200
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm	314020 200