

## PRYOR

**Jeu de caractères alphanumériques interchangeables, police normale 0 – 9 et A – Z, Hauteur écriture: 5mm**



### Données de commande

N° commande	085480 5
GTIN	5022044020160
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Outil d'estampage de haute précision pour un marquage rapide et rationnel avec **plusieurs lettres et chiffres simultanément.**

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières (p. ex. plaques signalétiques, outils, pièces de machines, etc.) présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Livraison:

100 caractères  
12 pièces d'écartement (hauteur d'écriture 5 mm: 6 pièces)  
1 pince  
1 clé Allen  
1 support

Dans un coffret en plastique.

#### Pièce(s) de rechange:

Possibilité de commander des caractères individuels sous 085481 en indiquant la hauteur d'écriture / le caractère désiré (p. ex. 085481 réf. 3/E).

### Description technique

Longueur caractère	19,05 mm
Nombre de caractères insérables	8
Hauteur caractère	8 mm
Hauteur écriture	5 mm
Longueur porte-caractères	39 mm
Largeur caractère	4,8 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

## Accessoires

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/7 mm	085481 5/7
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/E mm	085481 5/E
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/M mm	085481 5/M
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/8 mm	085481 5/8
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/V mm	085481 5/V
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/. mm	085481 5/.
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/T mm	085481 5/T
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/W mm	085481 5/W
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/U mm	085481 5/U
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/Y mm	085481 5/Y
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/L mm	085481 5/L

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/2 mm	085481 5/2
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/+ mm	085481 5/+
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/F mm	085481 5/F
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/5 mm	085481 5/5
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/R mm	085481 5/R
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/D mm	085481 5/D
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/6 mm	085481 5/6
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5LEER mm	085481 5LEER
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/H mm	085481 5/H
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/& mm	085481 5/&
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/P mm	085481 5/P
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/1 mm	085481 5/1
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/N mm	085481 5/N
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/C mm	085481 5/C
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/0 mm	085481 5/0
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/S mm	085481 5/S
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/G mm

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/I mm

085481 5/I

Types d'acier interchangeables Jeux de chiffres 0 – 9  
Hauteur écriture 5 mm

085483 5

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/Q mm

085481 5/Q

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/O mm

085481 5/O

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/, mm

085481 5/,

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/3 mm

085481 5/3

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/Z mm

085481 5/Z

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/9 mm

085481 5/9

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/A mm

085481 5/A

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/X mm

085481 5/X

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/K mm

085481 5/K

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/4 mm

085481 5/4

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5// mm

085481 5//

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/- mm

085481 5/-

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 5/B mm

085481 5/B

Porte-caractères, individuel pour jeu 085480 Pour hauteur  
d'écriture 4-5 mm

085482 4-5