

Garant**Appareil à tarauder, Type: 12/1****Données de commande**

N° commande	334100 12/1
GTIN	4045197152336
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

- Avec inverseur intégré pour retour automatique. Dès que la profondeur de filet est atteinte, l'appareil change automatiquement son sens de rotation par levage de la broche (système à billes à faible usure!).
- Retour rapide intégré (env. facteur $1,8 \times n_{\max}$).
- Compensation de longueur en extension.
- Avec bras de retenue pour protection anti-torsion.
- Sans entretien
- Utilisables pour filetages à gauche et à droite.
- Avec système à changement rapide.

Utilisation:

Pour le taraudage machine sur perceuses avec avance manuelle et sans inversion du sens de rotation. Pour le taraudage débouchant (avec adaptateurs 335420) et le taraudage borgne (avec adaptateurs 335610).

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir: 335420; 335430 (**sans** friction de sécurité), 335610; 335620 (**avec** friction de sécurité).

Description technique

Ø ext. D	80 mm
B (déclenchement)	6 mm
Ø D ₂	32 mm
Ø D ₁	19 mm
Cône morse CM	1
L ₁	60 mm
Compensation de longueur en extension	12,5 mm
Long. à partir de la broche de la machine	140 mm
Vitesse rot. max. en avance	1200 min ⁻¹
Capacité	M3 – M12
Type de produit	Appareils à tarauder

Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335610 4,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335420 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335420 11
	335610 9

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue
taraud 9 mm

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 4,5 mm

335420 4,5

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue
taraud 8 mm

335610 8

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 3,5 mm

335420 3,5

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 7 mm

335420 7

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 6 mm

335420 6

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue
taraud 6 mm

335610 6

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue
taraud 11 mm

335610 11