

Garant**Mandrin de frettage Type ADB, BT 40 court, Ø serrage D1: 4mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 303410 4 |
| GTIN | 4045197467799 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf.
- 3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

Description technique

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø serrage D ₁ | 4 mm |
| Longueur de col cote A | 90 mm |
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Ø ext. D | 17 mm |
| Support | BT 40 court |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrin de frettage |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Sous-armoire | 354290 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Unités de refroidissement Type CU1 | 354215 CU1 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Appareils de frettage Type SU1 | 354210 SU1 |
| Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 40 | 354225 40 |