



Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 200/5 mm



Données de commande

N° commande	312700 200/5
GTIN	4019208026022
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Forgées pour une longue durée de vie et **pour machines à vitesse élevée.**

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Acier

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 55 mm

Hauteur sans mors H₁: 74,5 mm
 Hauteur avec mors H₂: 107 mm
 Nombre de goujons filetés: 4
 Dim. goujons filetés: M10
 Ø cône de centrage B: 82,575 mm

Description technique

Passage E	55 mm
Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Nombre de goujons filetés	4
Dim. goujons filetés	M10
Hauteur avec mors H ₂	107 mm
Ø ext. A	200 mm
Ø cône de centrage B	82,575 mm
Poids	15,5 kg
Dim. cône	5
Carré K	11 mm
Hauteur sans mors H ₁	74,5 mm
Norme	DIN 702-3
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors rapportés, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314500 200
Jeu de mors rapportés, 4 pièces, tendres Pour type de mandrin 200 mm	314430 200
	315100 200

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, durs Pour type de mandrin 200

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

314700 200

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

314630 200

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm

314030 200

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm

314100 200