



Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 200/5 mm



Données de commande

N° commande	310700 200/5
GTIN	4019208025575
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en fonte ou en acier.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec **goujons filetés et écrous à embase.**

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55029.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhms

Passage E: 55 mm

Hauteur sans mors H₁: 74,5 mm

Hauteur avec mors H₂: 107 mm

Nombre de goujons filetés: 4

Dim. goujons filetés: M10

Carré K: 11 mm

Description technique

Nombre de goujons filetés	4
Dim. cône	5
Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Poids	15,5 kg
Passage E	55 mm
Hauteur avec mors H ₂	107 mm
Ø ext. A	200 mm
Dim. goujons filetés	M10
Hauteur sans mors H ₁	74,5 mm
Carré K	11 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

314600 200

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 200 mm

314420 200

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm	314000 200
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314400 200
Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315200 200
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315000 200
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314620 200