

Mahr**Pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	412742 200
GTIN	4059192002244
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure inductif, étanche à l'eau. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Surfaces de mesure finement rodées. Avec jauge de profondeur plate.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 49 8940.

Description technique

Autonomie	env. 3 ans
Lecture commutable	mm / pouce
Guidage	Glissières surélevées
Longueur de bec	50 mm
Arrêt automatique	oui
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3

Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur disponible	oui
Etalonnage	A1
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Plage de mesure	0 - 200 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trepé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Câble de connexion simplex avec touche de données Type USB2	498940 USB2
Couvercle de compartiments à piles	412235
Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2	498940 R2