

Mitutoyo

Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 35-60 mm



Données de commande

N° commande	435202 35-60
GTIN	4946368612515
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Vérificateur d'alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du Ø d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.

Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du Ø ainsi que la concentricité et la cylindricité de l'alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432050 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

Etalonnage: C4

Précision de répétabilité sans comparateur: 0,5 µm

Profondeur de mesure: 150 mm

Nombre de touches de mesure: 6

Largeur du disque de centrage: 20 mm

Description technique

Nombre de touches de mesure	6
Profondeur de mesure	150 mm

Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Plage de mesure	35 - 60 mm
Largeur du disque de centrage	20 mm
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C1
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Etalonnage Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	013520 60
Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	013210 10
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Vérificateur d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	012930 60
Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Etalonnage Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60
Étalonnage DAkkS Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60

Accessoires

Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 2 mm	435230 2
Comparateur Plage de mesure / Ø boîtier 10/58 mm	432050 10/58
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 1 mm	435230 1
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points 1 pièce Type 35-90	439914 35-90
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 0,5 mm	435230 0,5

