

Mitutoyo**Jeu de vérificateurs d'alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 18-150 mm****Données de commande**

N° commande	435206 18-150
GTIN	4946368613406
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Vérificateur d'alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du \varnothing d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeable, de différentes longueur et aux disques de mesures.

Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du \varnothing ainsi que la concentricité et la cylindricité de l'alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432050 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

3 vérificateurs d'alésage de précision 435202, avec touches de mesure, rallonge et disques de mesure.

Etalonnage: S9

Précision de répétabilité sans comparateur: 0,5 μ m

Profondeur de mesure: 100 - 150 mm

Nombre de vérificateurs d'alésage: 3

Nombre de touches de mesure: 26

Nombre de bagues de mesure: 4

Description technique

Nombre de vérificateurs d'alésage	3
Plage de mesure	18 - 150 mm
Nombre de touches de mesure	26
Nombre de bagues de mesure	4
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Profondeur de mesure	100 - 150 mm
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C1
Etalonnage	S9
Type de produit	Vérificateur d'alésage de précision à 2 touches

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	013210 10
Etalonnage Jeu de vérificateurs d'alésage de précision Plage de mesure 18-150 mm	011290 18-150
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Jeu de vérificateurs d'alésage de précision Plage de mesure 18-150 mm	020580 18-150
Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10

Accessoires

Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 2 mm	435230 2
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 3 mm	435230 3
Rallonge (50 mm)	435210
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 0,5 mm	435230 0,5

Bague d'écartement Ø int. 5,3 mm Largeur bague 0,5 mm	435220 0,5
Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur Plage de mesure 50-150 mm	435202 50-150
Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur Plage de mesure 35-60 mm	435202 35-60
Bague d'écartement Ø int. 5,3 mm Largeur bague 1 mm	435220 1
Comparateur Plage de mesure / Ø boîtier 10/58 mm	432050 10/58
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 1 mm	435230 1
Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur Plage de mesure 18-35 mm	435202 18-35