



## Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 35-50mm



### Données de commande

N° commande	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur XT** à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 – 16. Micromètres d'intérieur pour une précision maximale. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté.

#### Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

### Description technique

Plage de mesure	35 - 50 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm

Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Dim. a	0,5 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Tête de rechange XT Plage de mesure 35-50 mm	428605 35-50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	428510 4/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38

Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 35-50  
mm

428745 35-50

Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 35-50  
mm

428746 35-50