

Garant

Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 50 court, Ø mandrin d1: 16mm



Données de commande

N° commande	301090 16
GTIN	4045197830319
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	16
Ø ext. D	38 mm
Longueur de col cote A	35 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	17 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16

Ø serrage D ₁	16 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 16 mm	309860 16
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50