

Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114200 en coffret, non revêtu, Type: 1-13



Données de commande

N° commande	115160 1-13
GTIN	4045197024619
Classe d'article	11B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Épaisseur d'âme normale sans conicité.

Affûtage au sommet précis.

Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.

Surface polie non revêtue.

Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 13 mm
Nombre de forets	25
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	W
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Angle d'hélice	35-40 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 12,5 mm	114200 12,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 13 mm	114200 13
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 11 mm	114200 11

Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 12 mm	114200 12
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 11,5 mm	114200 11,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 10,5 mm	114200 10,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Foret hélicoïdal HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-13	115470 1-13