



Étau modulaire, Largeur mors A: 150/3mm



Données de commande

N° commande	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Classe d'article	35G

Description

Exécution:

- Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
- Réglage aisé de la capacité de serrage.
- Étau machine avec mors plaqueurs.
- Cémentés HRC 60.
- Parallélisme 0,02 mm.

Livraison:

Avec mors plaqueurs, 1 butée de pièce, 2 taquets de positionnement 362160 réf. 16/16, 1 clé de serrage, 1 clé à poignée transversale.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

Description technique

Code couleur pour accessoires adaptés	Gerardi 150
Taquet pos. transv. n	16 mm
Hauteur corps de base G	50 mm
Plage de serrage b	300 mm
Hauteur mors C	50 mm
Largeur mors A	150 mm

Poids	40 kg
Longueur totale L	520 mm
Taquet pos. longit. l	16 mm
Force de serrage maximale à 80 Nm	30 kN
Série	Gerardi 150
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 20/16 mm	362160 20/16
Mors rapporté angulaire (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362130 150
Mors prismatique (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362125 150
Mors supplémentaire strié en longueur (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362146 150
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 12/16 mm	362160 12/16
Mors supplémentaire lisse, dur (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362147 150
Mors intermédiaire (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362142 150
Élément de serrage complet (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362144 150
Mors rapporté prismatique (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362135 150
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 16/16 mm	362160 16/16
Élément modulaire mobile (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362145 150
Élément modulaire fixe (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362150 150
Paire de brides de serrage Pour largeur mors 150 mm	362120 150
Mors supplémentaire lisse, doux (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362148 150

Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 14/16 mm	362160 14/16
Mors mobile (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362143 150
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 18/16 mm	362160 18/16