

**Garant****Rail de serrage multiple 120, Longueur de règle: 600mm****Données de commande**

N° commande	360110 600
GTIN	4045197555397
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées avec précision, parallélisme des mors 0,03 mm.**
- **Rails de base et mors trempés superficiellement.**
- **Construction compacte et modulaire, force de serrage élevée jusqu'à 40 kN, couple de serrage maximal 50 Nm.**
- **Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm) en standard ou, sur étaux / plateaux à trous ou via brides de serrage.**
- **La règle sur la surface du rail de base permet un positionnement rapide et répétable des éléments de serrage dans la denture du rail de serrage.**
- **Possibilité d'entraxe variable.**
- **Serrage classique ou par préhension.**
- **Plage de serrage extensible individuellement.**
- **Serrage aisé à l'aide d'une clé dynamométrique.**

**Utilisation:**

- **Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.**
- **Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou sur des tours de serrage.**

**Accessoire(s):**

Variantes de mors de serrage, barre magnétique, butée de pièce, voir 360112 à 360129. Clé dynamométrique 656050 réf.60, boulon 360025 réf.18M16, bride de serrage 360127.

**Description technique**

Hauteur H	60 mm
Longueur de règle	600 mm
Longueur L	600 mm
Largeur B	120 mm
Type de produit	Rails de serrage

## Accessoires

Mors supplémentaire en carbure revêtu Largeur mors 120 mm	360124 120
Adaptateur de préhension Type GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Jeu de brides de serrage 6 pièces	360127
Mors rapporté alu Largeur mors 120 mm	360122 120
Mors de serrage parallèle Largeur mors 120 mm	360115 120
Mors plaqueur Largeur mors 120 mm	360114 120
Mors de base Type P	360119 P
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 60 Nm	656050 60
Mors de base Type F	360119 F
Adaptateur de préhension Type GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Mors rapporté Matériau STAHL	360162 STAHL
Mors fixe Largeur mors 120 mm	360116 120
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16