



Jeu de micromètres d'intérieur XT, Plage de mesure: 20-50mm



Données de commande

N° commande	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428500, bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Bagues de contrôle 48 4030, rallonge 42 8510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Description technique

Plage de mesure	20 - 50 mm
Nombre de bagues de réglage	2
Nombre de micromètres	3

Ø bague de contrôle	20 / 35 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 25-35 mm	428500 25-35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	428510 4/150
Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 35-50 mm	428500 35-50
Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 20-25 mm	428500 20-25
Tête de rechange XT Plage de mesure 35-50 mm	428605 35-50
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 20-25 mm	428745 20-25
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 20-25 mm	428746 20-25
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 25-35 mm	428745 25-35
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 25-35 mm	428746 25-35
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 35-50 mm	428745 35-50

Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 35-50 mm

428746 35-50