

Calibre à mâchoire double, a – zc, Ø nominal: 46mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484222 46 |
| GTIN | 2050001063014 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7163.

Pour **positions de tolérance ISO a – zc** dans les **degrés de tolérance de base 6 – 13**.

Utilisation:

Pour le contrôle d'arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la **position de tolérance (a – zc)** et le degré de tolérance de base (6 – 13), par ex. 484222 réf. **10f9**. Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|--------------------|---------------------|
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Norme | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norme | DIN 7163 |
| Plage de tolérance | a |

| | |
|--------------------|----|
| Plage de tolérance | b |
| Plage de tolérance | c |
| Plage de tolérance | cd |
| Plage de tolérance | j |
| Plage de tolérance | e |
| Plage de tolérance | ef |
| Plage de tolérance | f |
| Plage de tolérance | fg |
| Plage de tolérance | g |
| Plage de tolérance | h |
| Plage de tolérance | j |
| Plage de tolérance | js |
| Plage de tolérance | k |
| Plage de tolérance | m |
| Plage de tolérance | n |
| Plage de tolérance | p |
| Plage de tolérance | r |
| Plage de tolérance | s |
| Plage de tolérance | t |
| Plage de tolérance | u |
| Plage de tolérance | v |
| Plage de tolérance | x |
| Plage de tolérance | y |
| Plage de tolérance | z |
| Plage de tolérance | za |
| Plage de tolérance | zb |
| Plage de tolérance | zc |
| Qualité | 11 |
| Qualité | 12 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Qualité | 8 |
| Qualité | 7 |
| Qualité | 10 |
| Qualité | 9 |
| Qualité | 13 |
| Qualité | 6 |
| Matériau | Acier spécial pour calibres |
| Dim. nominales | 46 mm |
| Attribut des noms de produit | a – zc |
| Etalonnage | L8 |
| Type de produit | Calibres à mâchoires doubles |

Services

| | |
|---|--------------|
| Etalonnage Calibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 50 mm | 028700 50 |
| Etalonnage DAkkSCalibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 5-100 mm | 028710 5-100 |