



Bride de serrage avec patte d'accrochage, Type: 2



Données de commande

N° commande	370115 2
GTIN	4020772079796
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Bride de serrage avec 2 nez de serrage. Pivotante en fonction de l'application. Patin d'appui et patte d'accrochage reliés de façon solidaire.

Avantage(s):

Possibilité de réglage rapide et variable dans l'écartement de la pièce. Aucun autre support nécessaire pour atteindre la hauteur de serrage requise.

Accessoire(s):

Boulons 375300.

Force de serrage maximale: 40 kN

A: 36 mm

A₂: 21 mm

H₁: 0 - 70 mm

Hauteur H₂: 20 mm

B₂: 55 mm

Description technique

Hauteur H ₂	20 mm
B ₂	55 mm
Largeur de rainure en T	12 / 14 / 16 / 18 mm
A ₂	21 mm
Type	2

H ₁	0 - 70 mm
L	150 mm
A	36 mm
Force de serrage maximale	40 kN
Type de produit	Bride de serrage

Accessoires

Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1816125	375300 1816125
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 141250	375300 141250
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1212125	375300 1212125
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 6625	375300 6625
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 8880	375300 8880
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 121250	375300 121250
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2824400	375300 2824400
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1616160	375300 1616160
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 202080	375300 202080
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1412200	375300 1412200
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1412100	375300 1412100
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1614100	375300 1614100
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1010100	375300 1010100
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 8850	375300 8850
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1212200	375300 1212200
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 181663	375300 181663
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2020125	375300 2020125
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2824250	375300 2824250
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1614250	375300 1614250
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1614160	375300 1614160
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2020315	375300 2020315

Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2424160	375300 2424160
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2220315	375300 2220315
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 101063	375300 101063
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1616100	375300 1616100
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1412160	375300 1412160
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1412125	375300 1412125
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 101040	375300 101040
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1616125	375300 1616125
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1816250	375300 1816250
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2824160	375300 2824160
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 161663	375300 161663
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1616250	375300 1616250
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 4236250	375300 4236250
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 8832	375300 8832
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2824100	375300 2824100
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2220200	375300 2220200
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1816100	375300 1816100
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1212160	375300 1212160
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 101080	375300 101080
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2020200	375300 2020200
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 141280	375300 141280
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 161463	375300 161463
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 121280	375300 121280
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1212100	375300 1212100
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 222080	375300 222080
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1816160	375300 1816160
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 2220125	375300 2220125
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 161480	375300 161480
Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète Type 1614125	375300 1614125