

3M Scotch-Brite™

Rouleau nylon, 100 mm × 10 m, Structure du nylon: 280**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 556090 280 |
| GTIN | 3134375325851 |
| Classe d'article | 53M |

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.

Avantage(s):

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes. **Moyen / moyen fin:** utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

Description technique

| | |
|-------------------|-----------|
| Degré de finesse | moyen fin |
| Comparaison grain | 280 - 360 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Couleur | rouge |
| Structure du nylon | 280 |
| Exécution | A Very Fine |
| Désignation 3M | CF-RL |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Largeur rouleau | 100 mm |
| Longueur rouleau | 10 m |
| Attribut des noms de produit | 100 mm × 10 m |
| Type de produit | Rouleau nylon |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Pierre | moyennement adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|---------------|--------|
| Bloc à poncer | 556020 |
| Mandrin | 556030 |