

**Pierre carrée, Taille 1 (bâtarde), Longueur sans queue: 200mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 512100 200 |
| GTIN | 4009215017427 |
| Classe d'article | 56B |

Description**Exécution:**

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

Taillées sur tous les côtés; semi-tronquées à l'avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 Form D

Description technique

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Longueur sans queue | 200 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Attribut des noms de produit | Taille 1 (bâtarde) |
| Taille | 1 |
| Type de taille | Bâtarde |
| Forme | D |
| Forme | carrée, semi-tronquée à l'avant |
| Surfaces de limage | 4 |
| Avec manche de lime | non |
| Norme | DIN 7261 |

Type de produit

Limes d'atelier

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | moyennement adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm | 519600 120 |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm | 519600 110 |
| Manche de lime en plastique Longueur totale 100 mm | 519510 100 |
| Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm | 519510 110 |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm | 519550 110 |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Manche de lime en bois dur Longueur totale 100 mm | 519400 100 |

