



## Coffret de douilles, Nombre de pièces: 148



### Données de commande

N° commande	630002 148
GTIN	4045197608703
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.

Modèle économique.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

148 pièces – 1/4; 3/8; 1/2 pouce: 30 douilles 1/4, 1/2 pouce, 6 pans 4 – 32 mm

13 douilles longues 1/4, 1/2 pouce, 6 pans 6 – 22 mm

13 douilles 1/4, 3/8, 1/2 pouce, pour Torx® E4 – E22

2 douilles pour bougies d'allumage 1/2 pouce 16 + 21 mm

1 adaptateur 1/2 – 3/8 pouce

1 adaptateur pour embouts entraînement 1/2 pouce, 5/16 pouce 6 pans

1 adaptateur pour embouts entraînement 1/4 pouce, 1/4 pouce 6 pans

1 adaptateur E 6,3 6 pans vers carré 1/4 pouce

15 embouts 5/16 pouce (PH3; PH4; PZ3; PZ4; pour Torx® TX40 – TX60, pour six pans creux 8; 10; 12 mm, tête fendue 8; 10; 12)

Jeu de 32 embouts 1/4 pouce en coffret plastique

2 cliquets avec éjecteur 1/4 pouce et 1/2 pouce  
 1 poignée emmanchée 1/4 pouce  
 2 poignées transversales 1/4, 1/2 pouce  
 2 cardans 1/4, 1/2 pouce  
 4 rallonges 1/4, 1/2 pouce 50, 100, 125, 250 mm  
 3 clés mâles coudées 6 pans 1,5 – 2,5 mm  
 9 clés mixtes 8 – 22 mm  
 3 tournevis pour vis à fente 6×38, 6×100, 8×150  
 3 tournevis pour Phillips 1×75, 2×38, 2×100  
 1 cutter universel (rétractable) avec 2 lames de rechange  
 1 pied à coulisse 150 mm  
 1 mètre-ruban 3 m  
 1 petit niveau à bulle 200 mm  
 1 clé à molette 200 mm  
 1 pince universelle 180 mm  
 1 pince coupante diagonale 160 mm  
 1 pince à becs demi-ronds 160 mm  
 1 pince multiprise 250 mm  
 1 marteau 300 g  
 Présentation dans: Coffret en plastique (550×420×105 mm)

## Description technique

Nombre de pièces	148
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis TriWing
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce

Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-32 mm
Emballage	Coffret en plastique
Type de produit	Clé à douilles

---

## Accessoires

Clip en plastique Couleur BLUE	630003 BLUE
Clip en plastique Couleur RED	630003 RED