



## Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 28 pièces, Type: P



### Données de commande

N° commande	637935 P
GTIN	4013288173942
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M12 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M6 – M12.

#### Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

#### Contenu:

Avec carré traversant 640390.

#### Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Embouts 6 pans 5/16 pouce: 4 pièces 675440 réf. 5; 6; 8; 10

Embouts 5/16 pouce pour Phillips: 2 pièces 675400 réf. 2; 3

Embouts 5/16 pouce pour Torx®: 8 pièces 675470 réf. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 250 mm

Rallonge Wobble: 1 pièce 50 mm

Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 douille carrée 1/2 pouce - porte-embouts 5/16 pouce

Cliquet (réf. P): 1 pièce 640390 avec carré traversant

Cliquet (réf. S): 1 pièce avec cliquet réversible 640395

Présentation dans: Dans une trousse en tissu avec fermeture adhésive

## Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	28
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-19 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	5-10 mm
Référence fabricant	8100 SC 7
Carré avec Wobble-Fix	avec angle de pivotement
Longueur	325 mm
Largeur	148 mm
Hauteur	73 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8 Profil Torx® TX20	675470 TX20
Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8 Profil Torx® TX27	675470 TX27
Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8 Profil Torx® TX40	675470 TX40
Embout pour Phillips, 5/16 pouce C 8 Taille empreinte cruciforme 2	675400 2
Embout pour 6 pans, 5/16 pouce C 8profil Hex-Plus Hexagonal 6 mm	675440 6
Embout pour 6 pans, 5/16 pouce C 8profil Hex-Plus Hexagonal 5 mm	675440 5

Cliquet de précision "Zyklop Metal", carré traversant, 1/2" avec éjecteur	640390
Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8 Profil Torx® TX25	675470 TX25
Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8 Profil Torx® TX30	675470 TX30
Embout pour 6 pans, 5/16 pouce C 8profil Hex-Plus Hexagonal 3 mm	675440 3
Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8 Profil Torx® TX55	675470 TX55
Embout pour 6 pans, 5/16 pouce C 8profil Hex-Plus Hexagonal 8 mm	675440 8
Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8 Profil Torx® TX50	675470 TX50
Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8 Profil Torx® TX45	675470 TX45