



Jeu de clés mixtes, exécution longue, Nombre de clés: 18



Données de commande

N° commande	614210 18
GTIN	4018754058365
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 614600 / 614200 / 614900: Réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Remarque(s):

AS-Drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Nombre de clés	18
----------------	----

Coté œil AS-Drive	oui
Dim. ouvertures de clés	métrique
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé mixte, exécution longue Ouverture 21 mm	614200 21
Clé mixte, exécution longue Ouverture 34 mm	614200 34
Clé mixte, exécution longue Ouverture 13 mm	614200 13
Clé mixte, exécution longue Ouverture 18 mm	614200 18
Clé mixte, exécution longue Ouverture 10 mm	614200 10
Clé mixte, exécution longue Ouverture 30 mm	614200 30
Clé mixte, exécution longue Ouverture 24 mm	614200 24
Clé mixte, exécution longue Ouverture 32 mm	614200 32
Clé mixte, exécution longue Ouverture 22 mm	614200 22
Clé mixte, exécution longue Ouverture 20 mm	614200 20
Clé mixte, exécution longue Ouverture 19 mm	614200 19
Clé mixte, exécution longue Ouverture 16 mm	614200 16
Clé mixte, exécution longue Ouverture 17 mm	614200 17
Clé mixte, exécution longue Ouverture 27 mm	614200 27
Clé mixte, exécution longue Ouverture 14 mm	614200 14
Clé mixte, exécution longue Ouverture 11 mm	614200 11
Clé mixte, exécution longue Ouverture 12 mm	614200 12
Clé mixte, exécution longue Ouverture 15 mm	614200 15