

**KÄRCHER****Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT30TL****Données de commande**

N° commande	078521 NT30TL
GTIN	4039784973299
Classe d'article	07C

**Description****Exécution:**

Puissant **aspirateur eau-poussières** polyvalent avec puissance d'aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l'appareil. **Arrêt automatique** une fois le réservoir plein.

- **Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Le grand filtre plissé plat Eco permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Cuve robuste de 30 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.**

**Livraison:**

Avec flexible d'aspiration avec coude, tube d'aspiration métallique 2x0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

**Remarque(s):**

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

## Description technique

Longueur	560 mm
Poids	13,9 kg
Longueur flexible d'aspiration	2,5 m
Niveau sonore	69 dB(A)
Débit volumique d'air	74 l/s
Dimensions nominales raccords	35 mm
Volume du récipient	30 l
Nombre de moteurs	1
Hauteur	580 mm
Référence fabricant	NT 30/1 Tact L *EU
Classe de poussières – aspirateur	L
Puissance absorbée	1380 W
Dépression	254 mbar
Décolmatage de filtre	Nettoyage de filtre automatique Tact
Longueur câble	7,5 m
Largeur	370 mm
Systèmes de filtrage	Filtre plissé plat Eco
Particularité	Cuve robuste avec pare-chocs
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

## Accessoires

Filtre plissé plat Pour type d'aspirateur NT30	072809 NT30
Jeu de sachets filtres5 pièces Pour type d'aspirateur NT30	072808 NT30

