

Garant

Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable avec tête pivotante, Nombre de clés: 10

**Données de commande**

N° commande	614814 10
GTIN	4045197673312
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614812 dans les réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.

Description technique

Nombre de clés	10
Ouverture	8 mm
Ouverture	19 mm
Ouverture	9 mm
Ouverture	10 mm

Ouverture	11 mm
Ouverture	13 mm
Ouverture	14 mm
Ouverture	16 mm
Ouverture	17 mm
Ouverture	18 mm
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Emballage	Pochette enroulable
Dim. ouvertures de clés	métrique
Avec tête pivotante	oui
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 19 mm	614812 19
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 8 mm	614812 8
Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 4	614850 4
Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 3	614850 3
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 16 mm	614812 16
Pochette enroulable Nombre de casiers 10	614835 10
Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 1	614850 1
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 9 mm	614812 9

Clé à fourche / clé à œil à cliquetavec tête pivotante Ouverture 10 mm	614812 10
Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 2	614850 2
Clé à fourche / clé à œil à cliquetavec tête pivotante Ouverture 18 mm	614812 18
Clé à fourche / clé à œil à cliquetavec tête pivotante Ouverture 17 mm	614812 17
Clé à fourche / clé à œil à cliquetavec tête pivotante Ouverture 13 mm	614812 13
Clé à fourche / clé à œil à cliquetavec tête pivotante Ouverture 14 mm	614812 14
Clé à fourche / clé à œil à cliquetavec tête pivotante Ouverture 11 mm	614812 11