

Garant

Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable Exécution courte, Nombre de clés: 10



Données de commande

N° commande	614818 10
GTIN	4045197297716
Classe d'article	61B

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614816 dans les réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.

Description technique

Nombre de clés	10
Ouverture	8 mm
Ouverture	19 mm
Ouverture	9 mm
Ouverture	10 mm

Ouverture	11 mm
Ouverture	13 mm
Ouverture	14 mm
Ouverture	16 mm
Ouverture	17 mm
Ouverture	18 mm
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Emballage	Pochette enroulable
Dim. ouvertures de clés	métrique
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé à fourche / clé à œil à cliquetExécution courte Ouverture 8 mm	614816 8
Clé à fourche / clé à œil à cliquetExécution courte Ouverture 11 mm	614816 11
Clé à fourche / clé à œil à cliquetExécution courte Ouverture 14 mm	614816 14
Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 2	614850 2
Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 1	614850 1
Pochette enroulable Nombre de casiers 10	614836 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquetExécution courte Ouverture 19 mm	614816 19
	614816 16

Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte
Ouverture 16 mm

Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte
Ouverture 17 mm

614816 17

Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte
Ouverture 18 mm

614816 18

Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte
Ouverture 10 mm

614816 10

Adaptateurs pour clés à œil à cliquet Type 3

614850 3

Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte
Ouverture 9 mm

614816 9

Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte
Ouverture 13 mm

614816 13