

Garant**Feutre sur tige Ø tige 3 mm, Type: KU10****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 552100 KU10 |
| GTIN | 4045197887849 |
| Classe d'article | 51E |

Description**Exécution:**

Feutres sur tige durables avec **feutre moyennement dur, particulièrement stable.**

Utilisation:

Pour le pré-polissage et le polissage très brillant de surfaces dégrossies impliquant des exigences élevées au niveau de formes géométriques précises.

Remarque(s):

Les feutres sur tige doivent être utilisés en association **avec des pâtes à roder et à polir**, p. ex. 55 2250 / 55 2330 / 55 2340 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 – 10 m/s.

Degré de dureté: moyen

Ø tête: 10 mm

Longueur tête: 9 mm

Ø queue: 3 mm

Description technique

| | |
|---------|-------|
| Ø queue | 3 mm |
| Ø tête | 10 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Longueur tête | 9 mm |
| Degré de dureté | moyen |
| Vitesse de rotation recommandée | 5 - 10 m/s |
| Type de produit | Meules de polissage |

Accessoires

| | |
|---|-----------------|
| Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur BLUE | 555740 BLUE |
| Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 150 | 552250 150 |
| Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 1 µm | 552330 1 |
| Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 15 µm | 552330 15 |
| Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur DARKPINK | 555740 DARKPINK |
| Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 10 µm | 552330 10 |
| Pâte à roder diamantée 10 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 1 µm | 552340 1 |
| Pâte à roder diamantée 10 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 7 µm | 552340 7 |
| Pâte à roder diamantée 10 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 10 µm | 552340 10 |
| Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 0,5 µm | 552330 0,5 |
| Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 7 µm | 552330 7 |
| Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur WHITE | 555740 WHITE |
| Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 30 µm | 552330 30 |
| Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l'eau et l'alcool monocristallin Grain pâte à roder diamantée 3 µm | 552330 3 |
| | 552340 3 |

Pâte à roder diamantée 10 g, soluble dans l'eau et l'alcool
monocristallin Grain pâte à roder diamantée 3 µm

Pâte à roder diamantée 10 g, soluble dans l'eau et l'alcool
monocristallin Grain pâte à roder diamantée 15 µm

552340 15

Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 280

552250 280