



Aspirateur de sécurité ATTIX, Référence fabricant: 33-2HIC



Données de commande

N° commande	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Classe d'article	07C

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. **Taux de séparation > 99,9%**.

· **Système de nettoyage de filtre entièrement automatique InfiniClean.**

Aspirateur de sécurité compact pour les travaux avec poussières dangereuses des **classes L, M, H et amiante**.

· **Démarrage progressif, réglage de la vitesse de rotation.**

· **Prise avec mise en marche automatique, antistatique.**

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, tube coudé (sauf 560-21XC), filtre humide et élément filtrant lavable (PET), supports pour flexible et câble. Avec filtre plissé plat PTFE lavable, **tuyau d'aspiration antistatique** Ø 32 mm, tubes de rallonge en acier inoxydable D 36 (2x 505 mm), tube coudé en acier inoxydable, embout industriel 300 mm, suceur, adaptateur d'outil antistatique.

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).

Description technique

Référence fabricant	33-2HIC
Système de mise en marche automatique	oui
Dépression	250 mbar
Nombre de moteurs	1
Largeur	385 mm
Débit volumique d'air	75 l/s
Système antistatique	oui
Longueur câble	7,5 m
Ø tuyau	36 mm
Décolmatage de filtre	InfiniClean™ entièrement automatique
Volume du récipient	30 l
Puissance absorbée	1400 W
Longueur	565 mm
Niveau sonore	60 dB(A)
Taux de séparation	99,9 %
Hauteur	520 mm
Longueur flexible d'aspiration	4 m
Poids	14,5 kg
Classe de poussières – aspirateur	L
Classe de poussières – aspirateur	H
Classe de poussières – aspirateur	M
Classe de poussières – aspirateur	Amiante
Particularité	Aspirateur de sécurité
Systèmes de filtrage	Filtre plissé plat PTFE
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Filtre de rechange Pour type d'aspirateur 33-2HIC	078548 33-2HIC
Kit d'atelier Référence fabricant ATTIX5	078543 ATTIX5
Jeu de sachets filtres5 pièces Pour type d'aspirateur 33-2HIC	078549 33-2HIC