

Garant GRIDLINE

**Servante d'atelier Avec tiroirs complètement extractibles, 20×16G, Nombre de tiroirs: 10****Données de commande**

N° commande	914540 10
GTIN	4045197892225
Classe d'article	9GT

**Description****Exécution:**

Servante d'atelier avec tablette en X-ABS résistante aux rayures, antidérapante et particulièrement douce pour les outils. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou) ou en échange d'un plan de travail en bambou avec étau.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs: 10 × 75 mm

**Livraison:**

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre**, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

**Remarque(s):**

Coffre-fort / compartiment latéral en option : 914791 ; n'est pas intégré à la fermeture centralisée de la servante d'atelier, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951560 réf. 75;

Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75.

## Description technique

Nombre de tiroirs	10
Hauteur	1000 mm
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Profondeur	500 mm
Largeur	800 mm
Poids	86 kg
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Surface utile de tiroir en G	20×16
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×16G
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Servante d'atelier

## Accessoires

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm

951510 75

Jeu de roulettes pour servantes d'atelier et établis mobiles  
Type G

915567 G

Cache-serrure pour GridLine Type VA21

914227 VA21