

Garant GRIDLINE

Établi mobile ToolTruck Avec tiroirs complètement extractibles Comfort Close, 20×16G, Nombre de tiroirs: 8



Données de commande

N° commande	914564 8
GTIN	4045197892270
Classe d'article	9GT

Description

Exécution:

L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Armoire intégrée avec **2 tablettes** et une porte. **Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE.**

Une **fermeture centralisée** permet de verrouiller simultanément l'armoire et les tiroirs.

GARANT Comfort Close, tiroirs à fermeture automatique et amortissement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Livraison:

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Compartiment latéral en option: 914791; n'est pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951560 réf. 75 et 125;

Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75 et 125;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75 et 951731 – 951821 réf. 125.

Description technique

Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Hauteur	1000 mm
Profondeur	500 mm
Largeur	1195 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	8
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Surface utile de tiroir en G	20×16
Série	Établi mobile ToolTruck
Série	ToolTruck
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Pertinent pour le configurateur	oui
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	30 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Attribut des noms de produit	20×16G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951510 125
Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm	951510 75
Tablette fixe Type 1	914774 1
Jeu de roulettes pour servantes d'atelier et établis mobiles Type G	915567 G
Cache-serrure pour GridLine Type VA21	914227 VA21