



Jeu de clés polygonales doubles, fortement contre-coudées, Nombre de clés: 13



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 615500 13 |
| GTIN | 4018754058464 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

1 clé polygonale double de chaque 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34; 36x41

Description technique

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Nombre de clés | 13 |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Position de l'œil | 75 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Surface | chromé (résistant à l'écaillage) |
| Type de produit | Clés |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 14X15 mm | 615000 14X15 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 30X34 mm | 615000 30X34 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 10X11 mm | 615000 10X11 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 18X19 mm | 615000 18X19 |
|--|--------------|

| | |
|--|------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 6X7 mm | 615000 6X7 |
|--|------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 27X32 mm | 615000 27X32 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 20X22 mm | 615000 20X22 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 16X17 mm | 615000 16X17 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 24X26 mm | 615000 24X26 |
|--|--------------|

| | |
|--|------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 8X9 mm | 615000 8X9 |
|--|------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 12X13 mm | 615000 12X13 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 36X41 mm | 615000 36X41 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 21X23 mm | 615000 21X23 |
|--|--------------|