

Garant **GRIDLINE****Servante d'atelier ToolCar avec ComfortClose, 20×16G, Nombre de tiroirs: 8****Données de commande**

N° commande	914524 8
GTIN	4045197892164
Classe d'article	9GT

**Description****Exécution:**

Servante d'atelier ToolCar avec tapis **GARANT GridLine** résistant aux rayures, antidérapant et extrêmement protecteur pour les surfaces. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou) ou en échange d'un plan de travail en bambou avec étau. Compartiment latéral à fermeture centralisée avec les tiroirs. Façades des tiroirs et montants de la servante équipés de pare-chocs à revêtement PE-LD. En cas de collision, ils empêchent l'endommagement des pièces et des surfaces sensibles.

**GARANT ComfortClose.** Tiroirs à fermeture automatique et amortissement.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**Livraison:**

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre**, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

**Remarque(s):**

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951560 réf. 75 et 125;

Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75 et 125;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75 et 951731 – 951821 réf. 125.

## Description technique

Poids	85 kg
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur	800 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur	1000 mm
Nombre de tiroirs	8
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Série	Servante d'atelier ToolCar
Série	ToolCar
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Surface utile de tiroir en G	20×16
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	30 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×16G
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Servante d'atelier

## Accessoires

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951510 125
Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm	951510 75
Jeu de roulettes pour servantes d'atelier et établis mobiles Type G	915567 G
Cache-serrure pour GridLine Type VA21	914227 VA21