

Garant GRIDLINE

### Établi mobile ToolTruck Avec tiroirs complètement extractibles, 20×16G, Nombre de tiroirs: 6



#### Données de commande

N° commande	914560 6
GTIN	4045197892249
Classe d'article	9GT

#### Description

##### Exécution:

L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Armoire intégrée avec **2 tablettes** et une porte. **Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE.**

Une **fermeture centralisée** verrouille l'armoire et les tiroirs simultanément.

##### Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

##### Livraison:

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

##### Coloris:

**Revêtement par poudre**, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

##### Attention:

Un seul tiroir intérieur peut être monté dans l'armoire intégrée.

##### Remarque(s):

Compartiment latéral en option: 914791; n'est pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951560 réf. 75; réf. 125 et 200;

Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75; 951731 – 951821 réf. 125 et 951741 – 951821 réf. 200.

### Description technique

Largeur	1195 mm
Profondeur	500 mm
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	6
Poids	94,4 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Surface utile de tiroir en G	20×16
Série	Établi mobile ToolTruck
Série	ToolTruck
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Pertinent pour le configurateur	oui
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Attribut des noms de produit	20×16G
Type de produit	Etabli mobile

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/914560-6>

---