



## FlexiVision 100 avec poignée de caméra FlexiScope 3, Type: EXTENDED



### Données de commande

N° commande	492864 EXTENDED
GTIN	2050001957054
Classe d'article	49C

### Description

#### Exécution:

FlexiVision 100 est une unité de base de caméra conçue pour les applications industrielles. Grâce à ses fonctions variées, il est possible d'obtenir des informations supplémentaires sur les images pendant l'inspection, ce qui permet de procéder au contrôle avec plus d'efficacité et de fiabilité. Affichage directement sur l'écran HD (un ordinateur n'est pas nécessaire). Possibilité d'enregistrement des images sur clé USB. Possibilité de combiner une poignée de caméra FlexiScope 3 et une tête de caméra HD.

Avec poignée de caméra FlexiScope 3 pour l'utilisation de toutes les sondes FlexiScope 2 et 3. La source d'éclairage LED est intégrée dans la poignée.

#### Avantage(s):

- **Résolution full HD (1920×1080)**
- **Documentation images**

Avec des algorithmes de traitement vidéo innovants permettant de renforcer certaines caractéristiques (ajustement sélectif des couleurs). Filtre optique contre les fumées fines et épaisses dans le cadre de contrôles de systèmes d'évacuation des fumées en fonctionnement.

#### Livraison:

Unité de base de caméra FlexiVision 100, poignée de caméra FlexiScope 3 avec câble DVI, clé USB, bloc d'alimentation, matériel de nettoyage et mallette de transport.

#### Accessoire(s):

Sondes FlexiScope 2 et 3 492876 - 492889.

### Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
-------------------------	----------------------------

Type de produit

Endoscopes

## Accessoires

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée en droite ligne Longueur sonde 150 mm

492876 150

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée latérale Longueur sonde 110 mm

492888 110

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée en droite ligne Longueur sonde 110 mm

492878 110

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée latérale Longueur sonde 135 mm

492887 135

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée latérale Longueur sonde 170 mm

492889 170

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée latérale Longueur sonde 150 mm

492886 150

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée en droite ligne Longueur sonde 135 mm

492877 135