



Jeu de tournevis d'électricien pour vis à fente, Ø de lame réduit, avec manche Kraftform 100% isolé, Nombre de tournevis: 3



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 663210 3 |
| GTIN | 4013288164537 |
| Classe d'article | 63H |

Description

Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie. Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l'isolation correspond à un nombre multiple de la tension d'essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

Manche Kraftform en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.

Lame en acier spécial fortement allié avec extrémité conique, au phosphate de zinc. **Ø de lame réduit avec isolation de protection intégrée** pour éléments vissés et à ressort profonds (Ø lame = Ø d'isolation à l'avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Une excellente durée de vie pour les tournevis d'électricien est garantie lorsqu'ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d'éviter un endommagement de la fente de la vis.

Contenu:

1 tournevis de chaque 663200: Réf. 3,5; 4; 5,5

Description technique

| | |
|---------------------|---|
| Nombre de tournevis | 3 |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente |
| Type de produit | Tournevis |

Accessoires

Tournevis d'électricien pour vis à fente, Ø de lame réduit, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 4 mm

663200 4

Porte-embouts de vissage Type 2

666425 2

Tournevis d'électricien pour vis à fente, Ø de lame réduit, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 3,5 mm

663200 3,5

Tournevis d'électricien pour vis à fente, Ø de lame réduit, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 5,5 mm

663200 5,5

Porte-embouts de vissage Type 3

666425 3