



## Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft", Nombre de tournevis: 7



### Données de commande

N° commande	660910 7
GTIN	7610733085705
Classe d'article	63E

### Description

#### Exécution:

Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.

**Manche "multicraft"** en plastique antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d'huile.

**Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

#### Avantage(s):

- **Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.**
- **Pas d'effet Cam-out.**
- **Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

#### Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

#### Contenu:

1 tournevis de chaque 660900: Réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

### Description technique

Nombre de tournevis	7
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis

## Accessoires

Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft" Largeur embout (b) 6,5 mm	660900 6,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft" Largeur embout (b) 10 mm	660900 10
Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft" Largeur embout (b) 13 mm	660900 13
Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft" Largeur embout (b) 3,5 mm	660900 3,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft" Largeur embout (b) 5,5 mm	660900 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft" Largeur embout (b) 4 mm	660900 4
Porte-embouts de vissage Type 1	666425 1
Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft" Largeur embout (b) 8 mm	660900 8