



Jeu de 9 tournevis, avec poignée rabattable pour Phillips et 6 pans, Nombre de pièces: 9



Données de commande

N° commande	667645 9
GTIN	7610733205653
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Manche en plastique transparent antichocs. **Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée.

Avantage(s):

Effet d'expulsion, fortement réduit grâce aux pointes extrêmement précises, p. ex. pointes fendues plan parallèles ou pointes cruciformes fraisées avec précision. La poignée rabattable permet 2 fonctions:

- **Vissage rapide (en position droite).**
- **Serrage de force (position à 90°).**

Contenu:

Poignée rabattable: 1 pc.

Lames pour Phillips 659870: Réf. 1; 2; 3

Lames 6 pans 659878: Réf. 3; 4; 5; 6; 8

Remarque(s):

Lames de rechange, voir 659870 – 659884.

Description technique

Nombre de pièces	9
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Lame 8 mm pour vis Phillips Taille empreinte cruciforme 2	659870 2
Lame 8 mm pour vis Torx® Profil Torx® TX25	659882 TX25
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 9 mm	659880 9
Lame 8 mm pour vis Torx® Profil Torx® TX20	659882 TX20
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 10 mm	659880 10
Lame 8 mm pour vis Pozidriv Taille empreinte cruciforme 3	659872 3
Lame 8 mm pour vis 6 pans Hexagonal 4 mm	659878 4
Lame 8 mm pour vis Torx® Profil Torx® TX30	659882 TX30
Lame 8 mm pour vis Pozidriv Taille empreinte cruciforme 2	659872 2
Lame 8 mm pour vis Torx® Profil Torx® TX15	659882 TX15
Lame 8 mm pour vis 6 pans Hexagonal 8 mm	659878 8
Lame 8 mm pour vis Torx Plus® Profil Torx-Plus® 20IP	659884 20IP
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 6 mm	659880 6
Lame 8 mm pour vis Torx® Profil Torx® TX45	659882 TX45
Lame 8 mm pour vis Phillips Taille empreinte cruciforme 3	659870 3
Lame 8 mm pour vis Torx Plus® Profil Torx-Plus® 30IP	659884 30IP
Lame 8 mm pour vis Torx Plus® Profil Torx-Plus® 15IP	659884 15IP
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 13 mm	659880 13
Lame 8 mm pour vis Torx® Profil Torx® TX40	659882 TX40
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 8 mm	659880 8
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 11 mm	659880 11
Lame 8 mm pour vis Phillips Taille empreinte cruciforme 1	659870 1

Lame 8 mm pour vis 6 pans Hexagonal 6 mm	659878 6
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 7 mm	659880 7
Lame 8 mm pour vis 6 pans Hexagonal 10 mm	659878 10
Lame 8 mm pour vis 6 pans Hexagonal 5 mm	659878 5
Lame 8 mm pour vis Torx Plus® Profil Torx-Plus® 25IP	659884 25IP
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 12 mm	659880 12
Lame 8 mm pour vis Torx Plus® Profil Torx-Plus® 10IP	659884 10IP
Lame 8 mm Douille 6 pans Ouverture 5,5 mm	659880 5,5