



Assortiment de tournevis de montage "Allrounder", Nombre de pièces: 25



Données de commande

N° commande	667615 25
GTIN	7610733085453
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Manche «multicraft» et manche de précision télescopique à lames interchangeables.

8 lames doubles, 14 lames et 1 testeur de tension (110 – 250 V suivant VDE 0680/6) pour tous les vissages courants.

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée. Extrémités noires, précises.

Contenu:

Lames à fente: Réf. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Lames pour Phillips: Réf. 00; 0; 1; 2

Lames Pozidriv: Réf. 0; 1; 2

Lames 6 pans: réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Embouts pour Torx®: Réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Testeur de tension 665020: Réf. 2,5

Lame racloir 667640: 1 pièce

Manche en plastique 667620: 1 pc.

Poignée télescopique: 1 pièce

Livraison:

Avec pochette enroulable en plastique.

Remarque(s):

Lames de rechange, voir codes art. 669605 – 669608 et 659921 – 659928.

Description technique

Nombre de pièces	25
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Lame pour vis à 6 pans creux Type 2	669606 2
Lame 6 mm pour vis 6 pans Profil 6 pans 5 mm	659920 5
Lame 6 mm pour vis à fente Largeur de lame 6,5 mm	659928 6,5
Lame 6 mm pour Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Lame pour vis Torx® Type 2	669607 2
Lame pour vis à fente et Phillips Type 1	669605 1
Lame 6 mm pour vis à fente Largeur de lame 5,5 mm	659928 5,5
Lame pour vis Pozidriv Type 1	669608 1
Lame 6 mm pour vis à fente Largeur de lame 8 mm	659928 8
Lame pour vis à 6 pans creux Type 1	669606 1
Lame 6 mm pour vis 6 pans Profil 6 pans 4 mm	659920 4
Lame 6 mm Pour vis Pozidriv Taille empreinte cruciforme 2	659923 2
Lame 6 mm pour Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Lame 6 mm pour vis Phillips Taille empreinte cruciforme 2	659921 2
Lame pour vis Torx® Type 1	669607 1
Lame 6 mm pour Torx® Profil Torx® TX25	659922 TX25
Lame pour vis à fente et Phillips Type 2	669605 2
Lame 6 mm pour Torx® Profil Torx® TX20	659922 TX20
Lame 6 mm pour vis à fente Largeur de lame 4 mm	659928 4

Lame pour vis à fente et Phillips Type 3	669605 3
Lames racloir	667640
Manche "multicraft" rouge	667620
Testeur de tension, qualité particulière Largeur de lame 2,5 mm	665020 2,5